

 Atlas Copco

Trykluftpræcisionsmaskine, Type: S2428L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

079165 S2428L

GTIN

Artikelklasse

03R

Beskrivelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø.

- **Præcis, slitagefri kobling med automatisk frakobling.**
- **Høj momentpræcision.**

Særligt velegnet til iskruning af flere skrueer efter hinanden med hurtigskifte-klingeholder til klinger E 6,3 (se nr. 674200 ff).

Oliefri – der kræves ikke noget trykluftolieaggregat. Med Push-start, drejebegyndelse efter kontakt med forskruring.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

Værktøjsholder, mål

1/4 tommer

Producentbetegnelse

S2428L

maks. skrue-Ø (8.8–12.9)

M5

Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)

10 mm

maks. omdrejningstal

700 min⁻¹

Momentområde

3,5 - 7 Nm

Arbejdsstøj	70 dB(A)
Maks. luftbehov	360 l/min
Konstruktion	stav
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Vægt	1 kg
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Skruemaskine