

Garant**HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, DLC, Ø DC p6: 8,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	122606 8,5
GTIN	4045197568236
Artikelklasse	11E

Beskrivelse**Udførelse:**

Spiralnotet, med **6 styrekanter** og interne kølekanaler.

High-performance-pilotbor af nyeste generation i HPC-området.

Med **140°-spidsvinkel** og speciel **skærtolerance p6** til optimal udførelse af en pilotboring. Høj flugtningsnøjagtighed og **rundhed i pilotboringen**.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

En pilotboring anbefales til dybhulsboringer fra $16 \times D$ og er absolut nødvendig til dybhulsboringer fra $20 \times D$ til $30 \times D$. **At sætte en pilotboring øger processikkerheden.**

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: Bestilles med **nr. 122608**.

Form **HE**: Bestilles med **nr. 122606 + 129100HE**.

Teknisk beskrivelse

Nominal Ø D_c	8,5 mm
Spånnotlængde L_c	61 mm
Antal skær Z	2
Skafttolerance	h6
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner	0,44 mm/o
Tolerance, nom. Ø	p6
Skaft-Ø D_s	10 mm
Samlet længde L	103 mm

Norm	DIN 6537
anbefalet maksimal boreddybde L ₂	48,3 mm
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Udførelse	6×D
Type	W
Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi	HPC
Semi-standard	ja
Farvering	gul
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	360 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	350 m/min	N
PMMA akryl	egnet	150 m/min	N
PEEK	egnet	120 m/min	N
PVDF GF20	egnet	90 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	80 m/min	N
PEEK GF30	egnet	70 m/min	N
PTFE CF25	egnet	80 m/min	N
Cu	egnet	160 m/min	N
CuZn	egnet	200 m/min	N
GFK	egnet	80 m/min	N

CFK	egnet	80 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
Services			
Skafslibning Type HE		129100 HE	