

 Atlas Copco

Trykluftpræcisionsmaskine, Type: S2450P



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079165 S2450P
GTIN	7322590017057
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø.

- **Præcis, slitagefri kobling med automatisk frakobling.**
- **Høj momentpræcision.**

Særligt velegnet til iskruning af flere skruer efter hinanden med hurtigskifte-klingeholder til klinger E 6,3 (se nr. 674200 ff).

Oliefri – der kræves ikke noget trykluftolieaggregat.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Producentbetegnelse	S2450P
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Maks. luftbehov	360 l/min
Momentområde	2,4 - 5 Nm
Konstruktion	pistol

Vægt	1,1 kg
Værktøjsholder, mål	1/4 tommer
maks. skrue-Ø (8.8–12.9)	M5
Arbejdsstøj	78 dB(A)
maks. omdrejningstal	1100 min ⁻¹
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Skruemaskine