

**Garant****Hurtigskiftadapter, knivhoved til indvendig møtrik ER 25, Dorn-Ød1: 16mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319768 16     |
| GTIN                | 4062406328887 |
| Artikelklasse       | 31V           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Todelt udførelse bestående af basisenhed og præcisionsspændemøtrik.**
- **I værktøjsstål af høj kvalitet; alle funktionsflader er hærdede og bearbejdede.**

**Fordel:**

Hurtigskiftesystem med ekstremt enkel betjening til drevne værktøjer (AGW). Forberedelse af hurtigskifteadapter med værktøj og indskift den via AGW. Spændemøtrikken er kuglelejret.

Multifleksibel anvendelse:

- **Hurtig og enkel udskiftning af adapteren ved den anvendte AGW.**
- **Passer til alle drevne værktøjer fra forskellige producenter med ER-spændetangstilslutning.**

**Anvendelse:**

Til bore- og fræsebearbejdning på drevne værktøjer med ER-spændetangstilslutning.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Udragende længde, A-mål | 17,2 mm             |
| Indvendig køling        | ja                  |
| Rundløbsnøjagtighed     | ≤ 3                 |
| Udvendig Ø D            | 41 mm               |
| Produkttype             | Hurtigskifteadapter |

