

**Garant****Hurtigskiftadapter, ER-mini til indvendig møtrik ER 32, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319774 16
GTIN	4062406328986
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Todelt udførelse bestående af basisenhed og præcisionsspændemøtrik.**
- **I værktøjsstål af høj kvalitet; alle funktionsflader er hærdede og bearbejdede.**

**Fordel:**

Hurtigskiftesystem med ekstremt enkel betjening til drevne værktøjer (AGW). Forberedelse af hurtigskifteadapter med værktøj og indskift den via AGW. Spændemøtrikken er kuglelejret.

Multifleksibel anvendelse:

- **Hurtig og enkel udskiftning af adapteren ved den anvendte AGW.**
- **Passer til alle drevne værktøjer fra forskellige producenter med ER-spændetangstilslutning.**

**Anvendelse:**

Til bore- og fræsebearbejdning på drevne værktøjer med ER-spændetangstilslutning.

Rundløbsnøjagtighed:  $\leq 3$

Udvendig  $\varnothing$  D: 45 mm

Udragende længde, A-mål: 48,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	48,5 mm
Indvendig køling	ja
Rundløbsnøjagtighed	$\leq 3$

Udvendig Ø D	45 mm
Produkttype	Hurtigskifteadapter