



## Kantfræser håndført, Type: KFH17-8R



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078125 KFH17-8R
GTIN	4014586892696
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til fremstilling af affasninger og radier på flade materialer, plader og beholdere, indvendige og udvendige kanter, konturforløb samt afrunding af borer.

Universelt anvendelige batteridrevne kantfræsere med Booster-teknologi til optimal forberedelse af svejseømme og til forberedelse af efterfølgende belægninger. Arbejde uden udmattelse med FEIN **ErgoGrip**. Kantfræser op til 8 mm.

#### Leveringsomfang:

1 maskine (uden fræsehoved, uden styreenhed, uden vendeskærplatter), 3 spændeskruer, 1 kobberpasta, 1 unbrakonøgle 5 mm, 1 Torx-skruetrækker TX 15, 1 kunststof-værktøjskuffert.

#### Bemærk:

Nødvendigt tilbehør findes i vores eShop fra nr. 078136 – 078138.

### Teknisk beskrivelse

Radius	3 mm
Vægt	4,6 kg
Kabellængde	4 m
Effektforbrug	1700 W
Skive-Ø	118 mm
Producentbetegnelse	KFH 17-8 R

Fasevinkel	30 grader
Fasevinkel	45 grader
Tomgangsomdrejningstal	2300 - 7500 min <sup>-1</sup>
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Afgratnings- og rejfemaskine

## Tilbehør

Kantfræser Type 6430100101	078137 6430100101
Klemskruesættil kantfræser Type 3135007500	078139 3135007500
Vendeskærsplattesæt Type 6430200601	078138 6430200601
Styrerulle Type 6430300401	078136 6430300401
Styrerulle Type 6430300201	078136 6430300201
Vendeskærsplattesæt Type 6430200401	078138 6430200401