

Garant**Basisskinne til værktøjsmonteringsenhed, Type: 400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	358565 400
GTIN	4062406343552
Artikelklasse	31P

Beskrivelse**Udførelse:**

Modulært modulsystem bestående af basisskinner, fleksible værktøjsmoduler til låsning på basisskinner og et højdeindstillings- eller højdemålesystem.

Alle komponenter i eloxeret aluminium af høj kvalitet.

Fordel:

- **Ren, ryddelig arbejdsplads - alle monteringsanordninger på samme sted.**
- **Modulær - basisskinne kan til enhver tid udvides gennem direkte montering.**
- **Fleksibel - to forskellige værktøjsmoduler (stivere eller drejelige).**
- **Hurtig og enkel håndtering - låsearm på værktøjsmodulerne, forskydning af indstillingsanordningen på basisskinnen.**
- **GARANT Easyfix hulbillede på basisskinnens bagvæg - anbringelse af opbevaringsmuligheder direkte på monteringsenheden.**
- **100 % sikker fastgørelse af værktøjsholderen - ingen krog, skånsom for holderen.**

Anvendelse:

- **Montering/afmontering af alle tilbehørsdele til en værktøjsholder.**
- **Kopiering/kopiering af eksisterende værktøjslængder.**
- **Måling af værktøjslængden.**
- **Opbevaring af smådele med GARANT Easyfix.**

Leveringsomfang:

1x vægmontering Easyfix nr. 955825 2, monteringsvinkel med afdækning til fastgørelse af basisskinnen, f.eks. på en filebænk.

Specialtilbehør:

Værktøjsmodul nr. 358575 og 358580, højdeindstilling nr. 358585.

Længde: 400 mm

Bredde: 40 mm
Højde: 160 mm

Teknisk beskrivelse

Bredde	40 mm
Længde	400 mm
Højde	160 mm
Materiale	Aluminium
Produkttype	Føringsskinne