

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9745, Type: TI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213072 TI
GTIN	4062406355487
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Dobbeltsidede** 2-skærs vendeplatter. Effektive substrater og innovative skærgeometrier sikrer optimale produktionsresultater.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

Programmeringsradius ved  $a_{p \text{ maks.}}$ : 1,6 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,5 mm

Plattetykkelse S: 3.97 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	TI
Plattetykkelse S	3.97 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ANGX 10T308ZEER

Type	HB9745
Skæremateriale	HM
anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	0,6 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,6 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
Luft	egnet		