

Garant**ANGX 10T308ZESR, HB9715, Type: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213068 HART
GTIN	4062406355463
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidede 2-skærs vendeplatter. Effektive substrater og innovative skærgeometrier sikrer optimale produktionsresultater.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 1,6 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,5 mm

Plattetykkelse S: 3.97 mm

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Type	HÅRD
Tilspænding f_z pr. tand	0,5 mm
Plattetykkelse S	3.97 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ANGX 10T308ZESR

Type	HB9715
Skæremateriale	HM
anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	0,4 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,6 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet	80 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	50 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	35 m/min	H
GG (G)	egnet	355 m/min	K
Luft	egnet		