

Garant**Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 32X1,5****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 132830 32X1,5 |
| GTIN | 4045197073365 |
| Artikelklasse | 11H |

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.**

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 150 mm

Skaft-Ø D_s: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 30,5 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Antal skær Z | 4 |
| Kernehul-Ø | 30,5 mm |
| Antal spånnoter | 4 |
| Gevindstigning | 1,5 mm |
| Gevind-Ø | 32 mm |
| Skaft-Ø D _s | 22 mm |
| Samlet længde L | 150 mm |
| Skaftfirkant □ | 18 mm |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |

| | |
|----------------------------|---|
| Skæremateriale | HSS E |
| Norm | DIN 374 |
| Gevinddybde | 96 mm |
| Gevindtype | MF |
| Gevindstørrelse | M32×1,5 |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snitter |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 13 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 15 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 15 m/min | P |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |