


**HM-fræser med flere spånbrydere TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3095 8
GTIN	4062406333935
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-fræser til universel anvendelse **udviklet specielt til brug i forbindelse med TPC.**

Forstærket kerne.

Optimeret bøjebrodstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater.

Spånbrydere til kontrolleret spånledning.

Som nr. 203095.

Bemærk:

h_{max} : Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.

$a_{e,max} = 0,07 \times D$ til TPC-bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	68 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	30 mm
Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HB

Hjørnefasbredde ved 45°	0,16 mm
Skær-Ø D _c	8 mm
Fristilling-Ø D ₁	7,8 mm
Skærlængde L _c	24 mm
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Spånmidtertykkelse h _{maks.} til TPC-fræsning i Toolox 44 HRC	0,042 mm
Spiralvinkel	40 grader
Tolerance, nom. Ø	f8
Antal tænder Z	5
Skaft-Ø D _s	8 mm
Indhold	5
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,07×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	TPC
Farvering	grøn
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	380 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	340 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	230 m/min	P

Stål < 1400 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
TOOLOX 33	egnet	60 m/min	H
TOOLOX 44	egnet	40 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	egnet	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

Tilbehør

HM-fræser med spånbrydereTPC Ø f8 DC 8 mm

203095 8