

 Atlas Copco

## Trykluftvinkelsliber, Type: G2511-125



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079312 G2511-125
GTIN	7322590042868
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Effektive vinkelslibere**, hvis arbejdsomdrejningstal nærmest heller ikke falder under belastning. Sikkerhedsstarteren forhindrer utilsigtet tilkobling. Enhåndsvinkelsliber i ergonomisk konstruktion, komposithus, længdeindstilleligt tilslutningsstykke til enkel adgang på steder med trange pladsforhold, spindellås og hurtigt justering af beskyttelsesafskærmning. **M14 holder.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

#### Reservedel:

**Udvalgte vedligeholdelsessæt (Service Kits):** Udskiftningssæt til forebyggende vedligeholdelse og service fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

### Teknisk beskrivelse

Vægt	1,77 kg
Producentbetegnelse	G2511-125
Maks. vibration iht. EN	6,5 m/s <sup>2</sup>
Maks. luftbehov	1020 l/min

Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	13 mm
Maks. skive-Ø	125 mm
Udgangseffekt	900 W
Arbejdsstøj	84 dB(A)
maks. omdrejningstal	12000 min <sup>-1</sup>
Tryklufttilslutning	3/8 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Vinkelsliber