

**Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 5X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132840 5X0,5
GTIN	4045197073631
Artikelklasse	12H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.**

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,5 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 4,5 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	4,5 mm
Gevind-Ø	5 mm
Antal skær Z	3
Gevindstigning	0,5 mm
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Samlet længde L	70 mm
Skaftfirkant □	2,7 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 374
Gevinddybde	15 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M5×0,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		