

Garant**RDHX 1003 MOTN, CBN925, Type: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212248 HART
GTIN	4062406358624
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Med belægning til optisk slitageregistrering.

Bemærk:

Monter med tilspændingsværdi 3,0 Nm.

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,16 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHX 1003 MOTN

Type: HÅRD

Teknisk beskrivelse

Type	HÅRD
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHX 1003 MOTN
Skæremateriale	CBN
Type	CBN925

Tilspænding f_z pr. tand	0,16 mm
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet	350 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	300 m/min	H
Stål < 67 HRC	egnet	300 m/min	H
GG (G)	egnet	500 m/min	K
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		