

**Garant****RDHX 0702 MOTN, CBN925, Type: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212218 HART
GTIN	4062406358617
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.**

Med belægning til optisk slitageregistrering.

**Bemærk:**

Monter med tilspændingsværdi 0,9 Nm.

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,5$  mm.

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,13 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHX 0702 MOTN

Type: HÅRD

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHX 0702 MOTN
Skæremateriale	CBN
Type	HÅRD
Type	CBN925

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,13 mm
Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet	350 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	300 m/min	H
Stål < 67 HRC	egnet	300 m/min	H
GG (G)	egnet	500 m/min	K
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		