

Garant**Spånbrydertapper HSS-E, vaporiseret, MF: 12X1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132870 12X1
GTIN	4045197074034
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Kraftigt skæreansnit.**Føringsgevind **med smørenoter.**

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 11 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Gevindstigning	1 mm
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	12 mm
Kernehul-Ø	11 mm
Skaft-Ø D _s	9 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaftfirkant □	7 mm

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 374
Gevinddybde	36 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M12×1
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

