

 Atlas Copco

## Trykluftvinkelsliber, Type: G2588-180



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079312 G2588-180
GTIN	7322590042783
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Effektive vinkelslibere**, hvis arbejdsomdrejningstal nærmest heller ikke falder under belastning. Sikkerhedsstarteren forhindrer utilsigtet tilkobling. Vinkelsliber med udgangseffekt på 1700 W, dimensioneret til krævende opgaver og konstant høj slibeeffekt. Ergonomisk håndtering. **M14 holder.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

#### Reservedel:

**Udvalgte vedligeholdelsessæt (Service Kits):** Udskiftningssæt til forebyggende vedligeholdelse og service fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

### Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	G2588-180-M14
Maks. vibration iht. EN	7,1 m/s <sup>2</sup>
Arbejdsstøj	90 dB(A)
Maks. skive-Ø	180 mm
Vægt	2,4 kg
Udgangseffekt	1700 W

maks. omdrejningstal	8500 min <sup>-1</sup>
Maks. luftbehov	2160 l/min
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	16 mm
Tryklufttilslutning	1/2 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Vinkelsliber