

**Garant****Spånbrydertapper, ubelagt, G: G5/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133300 G5/8
GTIN	4045197074546
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Utførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).**

Skæremateriale: HSS E

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 22,91 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 21 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	14
Kernehul-Ø	21 mm
Gevind-Ø	22,91 mm
Gevindstigning	1,814 mm
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Samlet længde L	125 mm

Skafftirkant □	14,5 mm
Gevinddybde	68,73 mm
Gevindstørrelse	G5/8
Belægning	ubelagt
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5156
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		