

Garant**Spændemodul fast, Til type: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	361105 1
GTIN	4045197809223
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle funktionsflader er hærdede og slebne.

Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105 – 361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123 – 361137.

Passer til:

Basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119 og bakker nr. 361123 – 361138.

Specialtilbehør:

Unbrakonøgle med T-greb nr. 627424 str. 5 og momentnøgle nr. 656050 str. 120.

Bemærk:

Til monteringskruerne skal du bruge en HEX-skruebit (type 0 = str. 8, type 1, 1S+2 = str. 10).
Til spindelsikringen kræves en skruetrækkerindsats str. 5.

Teknisk beskrivelse

Højde H	144,5 mm
H ₁	117,5 mm

Vægt	9 kg
Længde L	126 mm
Bredde B	125 mm
passer til farvekode	Xpent1-2
Serie	Xpent
Produkttype	Spændeelement