



Kantfræser håndført, Type: KFH17-15R



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078125 KFH17-15R
GTIN	4014586892733
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Til fremstilling af affasninger og radier på flade materialer, plader og beholdere, indvendige og udvendige kanter, konturforløb samt afrunding af borer.

Universelt anvendelige batteridrevne kantfræsere med Booster-teknologi til optimal forberedelse af svejsesømme og til forberedelse af efterfølgende belægninger. Arbejde uden udmattelse med FEIN **ErgoGrip**. Kantfræser op til 15 mm

Inklusive **fjederteknologi**: Affjedring af rotationskræfterne og dermed højere arbejdssikkerhed som følge af arbejde med lavt vibrationsniveau.

Leveringsomfang:

1 maskine (uden fræsehoved, uden styrehjul, uden vendeskærsplatter), 6 spændeskruer, 1 kobberpasta, 1 indvendig sekskantnøgle 5 mm, 1 Torx-skruetrækker TX 15, 1 kunststofværktøjskuffert.

Bemærk:

Nødvendigt tilbehør findes i vores eShop fra nr. 078136 – 078138.

Teknisk beskrivelse

Vægt	6,4 kg
Effektforbrug	1700 W
Radius	3 mm
Producentbetegnelse	KFH 17-15 R

Kabellængde	4 m
Skive-Ø	137 mm
Fasevinkel	30 grader
Fasevinkel	45 grader
Tomgangsomdrejningstal	2300 - 7500 min ⁻¹
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Afgratnings- og rejfemaskine

Tilbehør

Vendeskærsplattesæt Type 6430200401	078138 6430200401
Vendeskærsplattesæt Type 6430200601	078138 6430200601
Styrerulle Type 6430300401	078136 6430300401
Klemskruesættil kantfræser Type 3135007500	078139 3135007500
Styrerulle Type 6430300201	078136 6430300201
Kantfræser Type 6430100401	078137 6430100401