

Garant**Spånbrydertapper, ubelagt, G: G3/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133300 G3/4
GTIN	4045197074553
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Utførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).**

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 26,44 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 24,5 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	24,5 mm
Gevindstigning	1,814 mm
Antal skær Z	4
Gevindgange pr. tomme	14
Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	26,44 mm
Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D _s	20 mm
Samlet længde L	140 mm

Skafftirkant □	16 mm
Gevinddybde	79,32 mm
Gevindstørrelse	G3/4
Belægning	ubelagt
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5156
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		