

Garant**Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM, TiN, MF: 12X1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139260 12X1
GTIN	4045197509482
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Den **innovative polygoniske form** muliggør et bredt anvendelsesområde. Meget velegnet til krom-nikkel-stål.

Opfylder DIN 374.

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø vejledende værdi: 11,55 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	6
Antal skær Z	6
Gevind-Ø	12 mm
Skaft-Ø D _s	9 mm
Skaftfirkant □	7 mm
Samlet længde L	100 mm
Kernehul-Ø vejledende værdi	11,55 mm
Gevinddybde	36 mm
Gevindstigning	1 mm

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Gevindstørrelse	M12×1
Belægning	TiN
Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Farvering	blå
Produkttype	Rulletap

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	M
CuZn	egnet	22 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

