



Spånbrydertapper, TiN, UNC: 2-56



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	133355 2-56
GTIN	4045197532565
Artikelklasse	11H

Beskrivelse

Udførelse:

Med **skæreansnit** og **speciel TiN-belægning**, til **rust- og syrebestandigt stål**. Kan anvendes med **emulsion** (fedtandel mindst 8 %).

Anvendelse:

Til **UNC-gevind, groft** ASME – B1.1.

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 56

Gevind-Ø: 2,18 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 45 mm

Skaft-Ø: 2,8 mm

Skaftfirkant: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,85 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,453 mm
Antal spånnoter	3
Gevindgange pr. tomme	56
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	1,85 mm
Gevind-Ø	2,18 mm
Snitvinkel	50 grader

Norm	DIN 371
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø	2,8 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	45 mm
Skaftfirkant	2,1 mm
Gevinddybde	6,54 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	2-56
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå