

Garant**Spånbrydertapper, ubelagt, UNC: 6-32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133350 6-32
GTIN	4045197074614
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 32

Gevind-Ø: 3,51 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 4 mm

Skaftfirkant □: 3 mm

Kernehul-Ø: 2,85 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	3,51 mm
Kernehul-Ø	2,85 mm
Gevindgange pr. tomme	32
Antal skær Z	3
Gevindstigning	0,794 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371

Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	4 mm
Samlet længde L	56 mm
Skaftfirkant □	3 mm
Gevinddybde	10,53 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	6-32 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

