


**HM-radiusfræsere, TiAlN, Ø h10 DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG7154 8
GTIN	4062406337001
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:
Som nr. 207154.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	2
Skærlængde L_c	12 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Skaft-Ø D_s	8 mm
Skær-Ø D_c	8 mm
Samlet længde L	100 mm
Tilspænding f_z til kopifræsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,051 mm
Spiralvinkel	30 grader
Radius R	4 mm
Indhold	5

Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h10
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Helradius- og kuglefræsere

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	70 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	70 m/min	M
GG (G)	egnet	120 m/min	K
CuZn	betinget egnet	320 m/min	N
Uni	egnet		

våd, maksimal	egnet
våd, minimal	betinget egnet
tør	betinget egnet
Luft	betinget egnet

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------

Tilbehør

HM-radiusfræsere Ø h10 DC 8 mm	207154 8
--------------------------------	----------