

Garant**Spånbrydertapper, ubelagt, G: G1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133300 G1
GTIN	4045197074560
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Utførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).**

Skæremateriale: HSS

Gevindgange pr. tomme: 11

Gevind-Ø: 33,25 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 25 mm

Skaftfirkant □: 20 mm

Kernehul-Ø: 30,75 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	33,25 mm
Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	30,75 mm
Gevindstigning	2,309 mm
Antal skær Z	4
Gevindgange pr. tomme	11
Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D _s	25 mm

Samlet længde L	160 mm
Skafffirkant □	20 mm
Gevinddybde	99,75 mm
Gevindstørrelse	G1
Belægning	ubelagt
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5156
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		