



Mobil LED-lampe SIGHT LIGHT 30, Effektforbrug: 315W



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081261 315
GTIN	5708997352687
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Takket være den brede strålingsvinkel på 120° skaber SITE LIGHT en ensartet kraftig belysning af et stort arbejdsområde. Med dæmpningsfunktionen kan lyset reguleres i fire forskellige trin. BLUETOOTH-lysstyringsapplikationen gør det muligt at tænde og slukke samt indstille SITE LIGHT via en mobil enhed. Takket være aktiv køling og et modstandsdygtigt hus er lampen konstrueret til vejrforhold fra -25 °C bis +40 °C.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Lysnet: 5000 - 30000 lm

Vægt: 4095 g

Teknisk beskrivelse

Lysnet	5000 - 30000 lm
Lyskilde	LED-modul
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Med kabel

Vægt	4095 g
Tilslutningskabel, længde	10 m
Effektforbrug	315 W
Lysnet, trin 3	20000 lm
Lysnet, trin 4	30000 lm
Produkttype	Lampe

Tilbehør

TILSLUTNINGSADAPTER LYS PÅ STEDET	03.5757
-----------------------------------	---------