

Garant**Spånbrydertapper, ubelagt, UNC: 7/8-9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133350 7/8-9
GTIN	4045197074720
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Til UNC-gevind, groft ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 9

Gevind-Ø: 22,23 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 19,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	22,23 mm
Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	9
Kernehul-Ø	19,5 mm
Gevindstigning	2,822 mm
Norm	DIN 376

Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	18 mm
Samlet længde L	140 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Gevinddybde	66,69 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	7/8-9 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

