

Garant**Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM, TiN, MF: 20X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139260 20X1,5
GTIN	4045197509512
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Den **innovative polygoniske form** muliggør et bredt anvendelsesområde. Meget velegnet til krom-nikkel-stål.

Opfylder DIN 374.

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 16 mm

Skaftfirkant □: 12 mm

Kernehul-Ø vejledende værdi: 19,35 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	8
Antal skær Z	8
Gevind-Ø	20 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Skaftfirkant □	12 mm
Samlet længde L	125 mm
Kernehul-Ø vejledende værdi	19,35 mm
Gevinddybde	60 mm
Gevindstigning	1,5 mm

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Gevindstørrelse	M20×1,5
Belægning	TiN
Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Farvering	blå
Produkttype	Rulletap

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	M
CuZn	egnet	22 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

