

**Garant****Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM, TiN, M: 6X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139265 6X0,75
GTIN	4045197509529
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**DIN 2174** (≈ DIN 374). **Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybe gevind.**

Den **innovative polygoniske form** muliggør et bredt anvendelsesområde. Den

**multifunktionelle lagstruktur** giver en **optimal standtid** også ved **meget faste materialer.**

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 0,75 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Skaftfirkant □: 3,4 mm

Kernehul-Ø med vejledende værdi: 5,65 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	5
Gevind-Ø	6 mm
Antal skær Z	5
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Skaftfirkant □	3,4 mm
Samlet længde L	80 mm
Kernehul-Ø med vejledende værdi	5,65 mm
Gevinddybde	18 mm
Gevindstigning	0,75 mm

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Gevindstørrelse	M6×0,75
Belægning	TiN
Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Farvering	grøn
Produkttype	Rulletap