

Garant**Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM, TiN, M: 8X1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139265 8X1
GTIN	4045197509536
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

DIN 2174 (\approx DIN 374). **Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybe gevind.**

Den **innovative polygoniske form** muliggør et bredt anvendelsesområde. Den **multifunktionelle lagstruktur** giver en **optimal standtid** også ved **meget faste materialer.**

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Skaftfirkant \square : 4,9 mm

Kernehul-Ø med vejledende værdi: 7,55 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	5
Gevind-Ø	8 mm
Antal skær Z	5
Skaft-Ø D_s	6 mm
Skaftfirkant \square	4,9 mm
Samlet længde L	90 mm
Kernehul-Ø med vejledende værdi	7,55 mm
Gevinddybde	24 mm
Gevindstigning	1 mm

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Gevindstørrelse	M8×1
Belægning	TiN
Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Farvering	grøn
Produkttype	Rulletap