

Garant**HM-fræser Composite trækkende snit, ubelagt, Ø h10 DC: 8Mmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	209540 8M
GTIN	4062406362522
Artikelklasse	100

Beskrivelse**Udførelse:**

Specifik **videreudviklet værktøjsskær** til optimal bearbejdning af kompositmaterialer.

Konstruktionslængder svarende til **DIN 6527 lang**.

Højredrejet spiral, **trækkende snit** til normal brug.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	32 mm
Fristilling-Ø D_1	7,8 mm
Skærlængde L_c	22 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Antal tænder Z	8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tolerance, nom. Ø	h10
Samlet længde L	70 mm
Skær-Ø D_c	8 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Hjørnefasbredde ved 45°	0,16 mm
Spiralvinkel	8 grader
Tilspænding f_z til notfræsning i GFK/CFK	0,031 mm

Skaft-Ø D _s	8 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	sort
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
PVDF GF20	egnet	80 m/min	N
POM GF25	egnet	80 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	80 m/min	N
PEEK GF30	egnet	80 m/min	N
PTFE CF25	egnet	80 m/min	N
PEEK CF30	egnet	80 m/min	N
Hybrid	egnet		
Honeycomb, sandwich	egnet	165 m/min	N
CFK	egnet	120 m/min	N
GFK, CFK	egnet	120 m/min	N
Grafit	egnet	180 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		