

**Garant****Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM, TiN, M: 12X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	139265 12X1,5
GTIN	4045197509567
Artikelklasse	11H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**DIN 2174** (≈ DIN 374). **Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybe gevind.**

Den **innovative polygoniske form** muliggør et bredt anvendelsesområde. Den

**multifunktionelle lagstruktur** giver en **optimal standtid** også ved **meget faste materialer.**

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø med vejledende værdi: 11,35 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	12 mm
Antal spånnoter	6
Antal skær Z	6
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Skaftfirkant □	7 mm
Samlet længde L	100 mm
Kernehul-Ø med vejledende værdi	11,35 mm
Gevinddybde	36 mm
Gevindstigning	1,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX

Gevindstørrelse	M12×1,5
Belægning	TiN
Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Farvering	grøn
Produkttype	Rulletap