

Garant**GARANT Softcut® fasfræser MTC, med boring, Vinkel γ : 60grader****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215540 60
GTIN	4045197809711
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust påsætningsfasfræser. Vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabilisering af skær og absorbering af vertikal- og radialkræfter.

Anvendelse:

Til store fasbredder inden for stålbyggeri. Egner sig fremragende til skrub- og semiskrubbearbejdning.

Bemærk:

Der opnås trinfri overflader med vendeskærsplatterne nr. 215321– 215398.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	16 mm
Vendeplatteskruesæt	219826 (8IP; 2,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	AP.T 1335..
Vinkel γ	60 grader
Største Ø D ₁	47 mm
effektivt skærantal Z _{eff}	3

Samlet længde $L_{i,alt}$	52 mm
Mulig fasbredde b	14,7 mm
Mindste $\varnothing D$	17 mm
Opnåelig fashøjde h	25,5 mm
Opnåelig faslængde l	29,5 mm
Serie	Softcut®
Tandtilspænding ved h_{max}	0,12 mm
Antal vendeskærplatter	9
Skaftudførelse	med boring
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219826