

Garant**GARANT Softcut® fasfræser MTC, med boring, Vinkel γ : 45grader****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215540 45
GTIN	4045197809704
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust påsætningsfasfræser. Vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabilisering af skær og absorbering af vertikal- og radialkræfter.

Anvendelse:

Til store fasbredder inden for stålbyggeri. Egner sig fremragende til skrub- og semiskrubbearbejdning.

Bemærk:

Der opnås trinfri overflader med vendeskærsplatterne nr. 215321– 215398.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	AP.T 1335..
Største $\varnothing D_1$	59 mm
Opnåelig fashøjde h	20,8 mm
Vinkel γ	45 grader
Mulig fasbredde b	20,8 mm

Opnåelig faslængde l	29,5 mm
Mindste Ø D	17 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	52 mm
Vendeplatteskruesæt	219826 (8IP; 2,2 Nm)
effektivt skærantal Z_{eff}	3
Serie	Softcut®
Tandtilspænding ved h_{max}	0,14 mm
Antal vendeskærplatter	9
Skaftudførelse	med boring
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219826
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP