

**Garant****GARANT Softcut® fasfræser MTC, med boring, Vinkel  $\gamma$ : 30grader****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215540 30
GTIN	4045197809698
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Robust påsætningsfasfræser. Vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabilisering af skær og absorbering af vertikal- og radialkræfter.

**Anvendelse:**

Til store fasbredder inden for stålbyggeri. Egner sig fremragende til skrub- og semiskrubbearbejdning.

**Bemærk:**

Der opnås trinfri overflader med vendeskærplatterne nr. 215321– 215398.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Teknisk beskrivelse**

effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	3
Mulig fasbredde b	25,5 mm
passende vendeskærplatter	AP.T 1335..
Opnåelig faslængde l	29,5 mm

Vendeplatteskruesæt	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Mindste Ø D	17 mm
Opnåelig fashøjde h	14,7 mm
Vinkel $\gamma$	30 grader
Største Ø D <sub>1</sub>	69 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	52 mm
Serie	Softcut®
Tandtilspænding ved h <sub>max</sub>	0,2 mm
Antal vendeskærsplatter	9
Skaftudførelse	med boring
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219826
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2