

Garant**Spånbrydertapper HSS-E, vaporiseret, M: M18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132640 M18
GTIN	4045197072405
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Føringsdel med smørenoter**, men uden spånnoter.

Str. M1,7 – M2,3 – M2,6 med gammel DIN-profil.

Med skæreansnit. Toleranceklasse: ISO 2 6H**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	15,5 mm
Gevind-Ø	18 mm
Gevindstigning	2,5 mm
Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	14 mm
Samlet længde L	125 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	54 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M18

Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		