

Garant**HM-fræser Composite skubbende snit, ubelagt, Ø h10 DC: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	209542 5
GTIN	4062406366131
Artikelklasse	100

Beskrivelse**Udførelse:**

Specifikt **videreudviklet værktøjsskær** til optimal bearbejdning af composites hhv. kompositmaterialer.

Længder svarende til **DIN 6527 lang**.

Venstredrejet spiral, **skubbende snit**. Materialet presses mod underlaget. Meget velegnet til tynde materialer.

Teknisk beskrivelse

Fristilling-Ø D ₁	4,9 mm
Tolerance, nom. Ø	h10
Antal tænder Z	8
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	19 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Hjørnefasvinkel	45 grader
Skær-Ø D _c	5 mm
Samlet længde L	57 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skærlængde L _c	13 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Spiralvinkel	8 grader

Skaft-Ø D _s	6 mm
Tilspænding f _z til notfræsning i GFK/CFK	0,021 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	sort
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
PVDF GF20	egnet	80 m/min	N
POM GF25	egnet	80 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	80 m/min	N
PEEK GF30	egnet	80 m/min	N
PTFE CF25	egnet	80 m/min	N
PEEK CF30	egnet	80 m/min	N
Hybrid	egnet		
Honeycomb, sandwich	egnet	165 m/min	N
CFK	egnet	120 m/min	N
GFK, CFK	egnet	120 m/min	N
Grafit	egnet	180 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		