



## Spånbrydertapper HSS-E, vaporiseret, M: M12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	132645 M12
GTIN	4045197648938
Artikelklasse	12H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med skæreansnit. Toleranceklasse: ISO 2 6H

### Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	10,2 mm
Antal skær Z	3
Gevindstigning	1,75 mm
Gevind-Ø	12 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Samlet længde L	110 mm
Skaftfirkant □	7 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	36 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M12
Belægning	vaporiseret

Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		