

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9540, Type: UNI**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213075 UNI
GTIN	4062406355494
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Dobbeltsidede 2-skærs vendeplatter. Effektive substrater og innovative skærgeometrier sikrer optimale produktionsresultater.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 1,6 mm

Plattetykkelse S: 3.97 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	0,8 mm
Plattetykkelse S	3.97 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ANGX GARANT 10T308ZEER
Type	HB9540
Skæremateriale	HM

anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,6 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 750 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Uni	egnet		
Luft	egnet		