

Garant**Spånbrydertapper, ubelagt, G: G1/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133300 G1/8
GTIN	4045197074508
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).**

Skæremateriale: HSS E

Gevindgange pr. tomme: 28

Gevind-Ø: 9,73 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D_s: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 8,8 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	9,73 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	8,8 mm
Gevindgange pr. tomme	28
Gevindstigning	0,907 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	7 mm
Samlet længde L	90 mm

Skafftirkant □	5,5 mm
Gevinddybde	29,19 mm
Gevindstørrelse	G1/8
Belægning	ubelagt
Gevindtype	G
Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5156
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		