



Trykluftslagnøgle, Type: 0611



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079204 0611
GTIN	015451722432
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Slagnøgle til meget krævende opgaver og højeste momenter. **Yderst robust slagværk med 2 klør** (Twin Lobe) af hensyn til optimale standtider ved krævende opgaver. Iskruningsfasen begynder langsomt og forøges med hvert slag. **Kan anvendes ved alle skrueopgaver**. Enkel tredelt konstruktion af hensyn til **minimalt vedligeholdelses-behov**.

Teknisk beskrivelse

Maks. luftbehov	1920 l/min
Maks. vibration iht. EN	18 m/s ²
Værktøjsholder, mål	1 tommer
Arbejdsstøj	99 dB(A)
Længde	360 mm
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	13 mm
Maks. skrue-Ø (8,8–12,9)	M36
Værktøjsholder, drevprofil	Firkant
Producentbetegnelse	0611
maks. omdrejningstal	3500 min ⁻¹

Vægt	10,4 kg
Momentområde	1220 - 2440 Nm
Tryklufttilslutning	1/2 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Skruemaskine