

Garant**Spånbrydertapper HSS-E form B, ubelagt, MF: 7X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132830 7X0,75
GTIN	4045197072986
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.**

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,75 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 5,5 mm

Skaftfirkant □: 4,3 mm

Kernehul-Ø: 6,2 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Gevind-Ø	7 mm
Gevindstigning	0,75 mm
Kernehul-Ø	6,2 mm
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D _s	5,5 mm
Samlet længde L	80 mm
Skaftfirkant □	4,3 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 374
Gevinddybde	21 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M7×0,75
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		