



## Trykluftligesliber G2414, spændetangs-Ø 6 mm kort, Type: S085



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079447 S085
GTIN	7322590019860
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Effektive og robuste ligeslibere** med meget **rolig gang**. Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet start. Anvendelsesoptimeret maks. omdrejningstal mellem **8500 og 25000 omdr./min.** Kort konstruktion, længde 215 mm.

**Spændetangs-Ø 6mm.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

#### Reservedel:

#### Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit):

Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

### Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	G2414 S085
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	13 mm
Vægt	0,78 kg
Udgangseffekt	500 W
Arbejdsstøj	70 dB(A)

maks. omdrejningstal	8500 min <sup>-1</sup>
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maks. luftbehov	252 l/min
Tryklufttilslutning	3/8 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Ligesliber

---

## Tilbehør

Spændetang til ligeslibere Spændepatron-Ø 6 mm	079459 6
--	----------