

Garant**Snittap, ubelagt, UNF: 3/8-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	133400 3/8-24
GTIN	4045197074782
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Anvendelse:****Til UNF-gevind, fint ASME – B1.1.**

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 9,53 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 8,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	8,5 mm
Gevind-Ø	9,53 mm
Gevindgange pr. tomme	24
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 374
Skæremateriale	HSS E

Skaft-Ø D _s	7 mm
Samlet længde L	100 mm
Skaftfirkant □	5,5 mm
Gevinddybde	28,59 mm
Gevindstigning	1,058 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	3/8-24 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

