



Spånbrydertapper, TiN, UNF: 1/4-28



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	133405 1/4-28
GTIN	4045197532824
Artikelklasse	11H

Beskrivelse

Udførelse:

Med skæreansnit og **speciel TiN-belægning**, til **rust- og syrebestandigt stål**.

Kan anvendes med **emulsion** (fedtandel mindst 8 %).

Anvendelse:

Til **UNF-gevind, fint** ASME – B1.1.

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Gevindgange pr. tomme: 28

Gevind-Ø: 6,35 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 80 mm

Skaft-Ø: 4,5 mm

Skaftfirkant: 3,4 mm

Kernehul-Ø: 5,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	6,35 mm
Kernehul-Ø	5,5 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	28
Snitvinkel	50 grader
Norm	DIN 374

Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø	4,5 mm
Samlet længde L _{i alt}	80 mm
Skaftfirkant	3,4 mm
Gevinddybde	19,05 mm
Gevindstigning	0,907 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	1/4-28
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Toleranceklasse	2B
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå