

Garant**eco-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260296 20/11
GTIN	4045197810014
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT eco-system-skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SDJCR/L 2020K11

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 125 mm

Vendeplatteskruesæt: 269023 3

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	SDJCR/L 2020K11
Hovedlængde L ₁	32 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 1
Samlet længde L	125 mm
Underlægsplade	269007 1

Plattestørrelse	11 mm
Skafstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269023 3
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 1	269015 1
Skrue til underlagsplatte	269205
Underlagsplatte	269070
Spændeskruer	269433
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Underlagsplatte Type 1	269007 1
Spændeskruer Type 3	269023 3
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15