

**Garant****eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260297 20/11
GTIN	4045197810038
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

GARANT eco-system-skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SDJCR/L 2020K11

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 25 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 32 mm

Samlet længde L: 125 mm

Vendeplatteskruesæt: 269023 3

**Teknisk beskrivelse**

Underlægsplade	269007 1
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269023 3
Skaftstørrelse	20 mm

passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
ISO-kode holder	SDJCR/L 2020K11
Samlet længde L	125 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	32 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 1
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Spændeskruer Type 3	269023 3
Underlagsplatte Type 1	269007 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplatte Type 1	269015 1
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Underlagsplatte	269070
Skrue til underlagsplatte	269205
Spændeskruer	269433