

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260297 25/11
GTIN	4045197810045
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT eco-system-skærholder med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed. Med frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: SDJCR/L 2525M11

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 150 mm

Vendeplatteskruesæt: 269023 3

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
Underlægsplade	269007 1
Vendeplatteskruesæt	269023 3
Skaftstørrelse	25 mm
Skrue til underlagsplade	269013 1

Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Hovedlængde L ₁	32 mm
ISO-kode holder	SDJCR/L 2525M11
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte	269205
Spændeskruer Type 3	269023 3
Underlagsplatte Type 1	269007 1
Skrue til underlagsplatte Type 1	269015 1
Underlagsplatte	269070
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændeskruer	269433
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500