



## KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 2×D, Ø Dc: 35mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236614 35     |
| GTIN                | 4047109277748 |
| Artikelklasse       | 24P           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Boringstolerance:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Højeste ydelse og maksimal levetid takket være den optimale basisenhedsstyrke og den specielle overfladebehandling.**
- **Optimal målfasthed ved yderst vanskelige borebetingelser.**
- **Lavere lageromkostninger takket være identiske indvendige og udvendige vendeplatter.**
- **Mulighed for akseforskudt boring på op til  $V_{maks.} = 0,25$  mm. Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**

#### Anvendelse:

- **Ved ekstreme bearbejdningssituationer.**

Med vendeplatter nr. 236605 – 236610.

#### Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

#### Bemærk:

Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft samt mulighed for levering i tommestørrelser på forespørgsel.

Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Skaftlængde $L_s$          | 68 mm              |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110408 38-... |
| Nyttelængde $L_1$          | 70 mm              |
| Antal skær Z               | 1                  |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Vendeplatteskruesæt                  | 239652 15IP1 (2,8 Nm)   |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>               | 40 mm                   |
| Serie                                | KUB Pentron®            |
| Nominel Ø D                          | 35                      |
| til tomme-Ø                          | 1 3/8 tommer            |
| Udhængslængde L <sub>A</sub>         | 96 mm                   |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 2×D                     |
| Skaft                                | ISO 9766                |
| Boranvendelse                        | Betinget centrerboring  |
| Boranvendelse                        | Betinget skrå forboring |
| Boranvendelse                        | Betinget tværboring     |
| Boranvendelse                        | Betinget pakkeboring    |
| Boranvendelse                        | Betinget skrå udgang    |
| Boranvendelse                        | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling                     | ja                      |
| Spåntagningsstrategi                 | HPC                     |
| Produkttype                          | Vendeplattebor          |

## Tilbehør

|   |              |
|---|--------------|
| Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm       | 211750 2,8   |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP  |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP1                        | 239652 15IP1 |